



ELECTROVÁLVULAS DE VACÍO DE 2 VÍAS, DE MANDO DIRECTO

Las electroválvulas de vacío de dos vías de esta nueva serie son de mando directo, de dos posiciones, con obturador cónico servopilotado por el vacío mismo.

Normalmente se suministran cerradas, pero, a petición, también se pueden suministrar abiertas.

Están constituidas por un cuerpo de aluminio anodizado, en el cual están las conexiones de acoplamiento, por un obturador cónico de silicona calzado en un vástago de acero inoxidable y una membrana de una mezcla especial engomada y entelada; un actuador, accionado por una bobina eléctrica, gestiona el vacío del servomando. El principio de funcionamiento de estas electroválvulas se basa en el diferencial de presión que existe entre la bomba o el generador de vacío y la presión del aire aspirado. Dirigiendo esta «presión diferencial» hacia el servomando, mediante el actuador, se puede controlar el obturador sin la ayuda de aire comprimido o de muelles.

Según el principio de funcionamiento arriba descrito, no se recomienda su uso en instalaciones con bajo grado de vacío (inferior a 850 mbar absolutos, equivalentes al 15 % de vacío).

La ausencia de muelles, rozamientos y esfuerzos dinámicos internos beneficia la alta velocidad de intervención y la duración de la electroválvula.

La bobina eléctrica es estándar, totalmente plastificada con resina sintética, aplicación hermética, clase de aislamiento F (hasta 155 °C) en conformidad con las normas EN 60664, con

conexiones eléctricas de tres terminales de 6,3 mm,

para conector en conformidad con la norma EN 175301-803.

Grado de protección IP 54, IP 65 con conector activado.

Tolerancia admisible en el valor nominal de la tensión: $\pm 10\%$.

Absorción máxima: 20 V.A. en c.a. y 18 W en c.c.

La bobina eléctrica es orientable a 360°.

El conector es orientable a 180° en la bobina y puede suministrarse, a petición,


con led luminoso, con circuito antiparasitario y/o con protecciones contra las sobretensiones y el cambio de polaridad.

Las electroválvulas de esta serie se pueden utilizar en instalaciones de vacío sin aire comprimido y en todos los casos en que la aspiración se debe controlar por separado de la entrada de aire en el circuito, como desgasificadores, autoclaves, termosoldadoras al vacío, etc. La elección de la electroválvula siempre debe realizarse en función del caudal y, por tanto, de la conexión de aspiración de la bomba o del generador de vacío.

Características técnicas

Presión de ejercicio: de 0,5 a 850 mbar absolutos

Temperatura del fluido aspirado: de -5 a +60 °C





Art.	A	Caudal máx.	Grado de vacío		Tiempos de reacción		Orificio	Sección de paso	F	Peso
	Ø	m³/h	mbar abs. mín.	mbar abs. máx.	msec excit.	msec desexcit.	Ø	mm²	Ø	kg
EGN 40 NC	G1" 1/2	230	850	0.5	75	50	40	1256	M8	4.07
Repuestos			EGN 40 NC							
Kit de juntas para electroválvulas			art.	00 07 400						

Nota: La bobina y el conector no forman parte integrante de la electroválvula y, por lo tanto, deben pedirse por separado (véanse los accesorios para electroválvulas).

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; libras = $\frac{\text{g}}{453.6}$ = $\frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.134



Art.	A	Caudal máx.	Grado de vacío		Tiempos de reacción		Orificio	Sección de paso	F	Peso
	Ø	m³/h	mbar abs. mín.	máx.	msec excit.	desexcit.	Ø	mm²	Ø	kg
EGN 40 NO	G1" 1/2	230	850	0.5	70	60	40	1256	M8	4.07
Repuestos			EGN 40 NO							
Kit de juntas para electroválvulas			art.	00 07 400						



Nota: La bobina y el conector no forman parte integrante de la electroválvula y, por lo tanto, deben pedirse por separado (véanse los accesorios para electroválvulas).

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; libras = $\frac{\text{g}}{453.6}$ = $\frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.134



ELECTROVÁLVULAS DE VACÍO DE 2 VÍAS, DE MANDO DIRECTO





Art.	A	Caudal máx.	Grado de vacío		Tiempos de reacción		Orificio	Sección de	F	Peso
	Ø	m³/h	mbar abs. mín.	mbar abs. máx.	msec excit.	msec desexcit.	Ø	paso mm²	Ø	kg
EGN 52 NC	G2"	390	850	0.5	75	50	52	2123	M8	6.70
Repuestos			EGN 52 NC							
Kit de juntas para electroválvulas			art.	00 07 420						

Nota: La bobina y el conector no forman parte integrante de la electroválvula y, por lo tanto, deben pedirse por separado (véanse los accesorios para electroválvulas).

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; libras = $\frac{\text{g}}{453.6}$ = $\frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.134



Art.	A	Caudal máx.	Grado de vacío		Tiempos de reacción		Orificio	Sección de paso	F	Peso
	Ø	m³/h	mbar abs. mín.	máx.	msec excit.	desexcit.	Ø	mm²	Ø	kg
EGN 52 NO	G2"	390	850	0.5	70	60	52	2123	M8	6.70
Repuestos			EGN 52 NO							
Kit de juntas para electroválvulas			art.	00 07 420						

Nota: La bobina y el conector no forman parte integrante de la electroválvula y, por lo tanto, deben pedirse por separado (véanse los accesorios para electroválvulas).

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; libras = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adaptadores para roscados GAS - NPT disponibles en la pág. 1.134