

Vacuóstato digital con conexión axial de 1/8" gas

Art.	Descripción
12 10 10	Vacuóstato digital

**Cable eléctrico con conector axial**

Art.	Descripción
00 12 20	Cable de conexión eléctrica con conector axial M8 - 4 pin para vacuóstato digital longitud 5 m

**Cable eléctrico con conector radial**

Art.	Descripción
00 12 21	Cable de conexión eléctrica con conector radial M8 - 4 pin para vacuóstato digital longitud 5 m

**Vacuómetro Ø 40 mm con conexión coaxial de 1/8" gas**

Art.	Descripción
09 03 15	Vacuómetro

**Manómetro Ø 40 mm, con conexión coaxial de 1/8" gas**

Art.	Descripción
09 03 25	Manómetro

**Taco para ranura**

Art.	Descripción
00 B0 116	Taco para fijar la barra octopus al automatismo





Silenciador

Art.	Para el generador art.
SSX 1/4"	PVP 25 MX PO - PVP 25 MX PBO




Kit de juntas y válvulas de láminas


Art.	Para el generador art.
00 KIT PVP 25 MX	PVP 25 MX PO - PVP 25 MX PBO



Art.	Para el generador art.
00 KIT PVP 100 M	PVP 100 M PO
00 KIT PVP 140 M	PVP 140 M PO
00 KIT PVP 170 M	PVP 170 M PO
00 KIT PVP 200 M	PVP 200 M PO




Art.	Para el generador art.
00 KIT PVP 150 MD	PVP 150 MD PO
00 KIT PVP 300 MD	PVP 300 MD PO
00 KIT PVP 450 MD	PVP 450 MD PO




Filtros de disco de acero inoxidable

Art.	D	Para el sistema OCTOPUS
00 SO 05	24	SO 15 20 - BO 08 60 - BO 08 80 - BO 08 100 - BO 08 120 BO 12 40 - BO 12 60 - BO 12 80 - BO 12 100 - BO 12 120 - BO 12 140
00 SO 10	50	SO 20 30 - SO 20 40 - SO 20 60 - SO DO 35
00 SO 14	80	SO 30 30 - SO 30 40 - SO 30 50 - SO 40 40 SO 40 60 - SO DO 50 - SO 40 100 - SO 60 80 SO 60 120 - SO 80 100




Soportes para ventosas con orificio calibrado


Art.	D Ø	Peso g	Material soporte	Para ventosa art.
00 08 157	1.5	4	aluminio	01 18 29
00 08 178	2.5	4	aluminio	01 18 29



Art.	D Ø	Peso g	Material soporte	Para ventosa art.
00 08 158	1.5	8	aluminio	01 40 42
00 08 425	5	8	aluminio	01 40 42



Art.	Peso g	Material soporte	Para ventosa art.
00 08 170	4	aluminio	01 20 23



Válvulas de cierre automático

Art.	A Ø	B Ø	d Ø	D Ø	E	H	LI.	Peso g	Material soporte
14 01 06	G1/4"	G1/8"	3.25	15	18	28	12	10	aluminio

Caudal mínimo de activación = 1,5 m³/h

Grado de vacío mínimo = -250 mbar

Art.	A Ø	B Ø	d Ø	D Ø	E	H	LI.	Peso g	Material soporte
14 01 07	G3/8"	G1/4"	4.50	20	25	35	17	24	aluminio

Caudal mínimo de activación = 4 m³/h

Grado de vacío mínimo = -250 mbar

